


# conjunto de batentes

## DADP-ES-Q12-25

Código da peça: 2536504

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                       | Valor                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões                            | 25                                  |
| Faixa de ajuste do ângulo de rotação | 0 ... 270 deg                       |
| Posição de instalação                | Nos dois lados                      |
| Ajuste fino                          | -6 deg                              |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa    |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L                      |
| Temperatura ambiente                 | 0 ... 60 °C                         |
| Peso do produto                      | 180 g                               |
| Tipo de fixação                      | com furo passante                   |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                       |
| Material dos batentes                | Aço alta liga, inoxidável           |
| Material da alavanca                 | Bronze berílio níquelado            |
| Material do disco                    | Feito de liga de alumínio anodizado |