

anel de vedação NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Código da peça: 2652519

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 174 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (estado líquido, livre de gelo) Vapor de água
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Torque de aperto nominal	35 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 10 %
Peso do produto	0,15 g
Conexão pneumática	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	PEEK