



# módulo de derivação PMBL-90-HP3-E

Código da peça: 2663892

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	90
Diâmetro nominal DN	36
Série	L
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Módulo de derivação
Pressão de operação Mpa	0 ... 5 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 50 bar
Pressão de acionamento	0 ... 50 bar
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU relativa a aparelhos de pressão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	Regulamento do Reino Unido para dispositivos de pressão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura do meio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto	2.600 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR PE
Material do corpo	Liga de alumínio