



cilindro tipo fole EB-80-20

Código da peça: 2748903

FESTO

isento de manutenção, sem efeito de solavancos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Diâmetro necessário para instalação	95 mm
Curso	20 mm
Altura máxima no avanço	70 mm
Ângulo máximo de basculamento	10 deg
Deslocamento máximo	5 mm
Altura máx. de instalação	50 mm
Modo de operação	de simples ação
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:::4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Força de reposição	400 N
Peso do produto	500 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Conexão pneumática	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do fole	CR
Material do corpo	Alumínio injetado