


# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-70-D32-60G-96-S1

Código da peça: 2778302

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	70
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	5.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	118 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,18 Nm
Torque transferível	7 Nm
Peso do produto	1.790 g
Código da interface do atuador	D32B
Código da interface do motor in	60G
Observações sobre material	Conforme RoHS