

conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-D100-120G-188-S1

Código da peça: 2803622

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	145
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	4.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	2.270 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	2 Nm
Torque transferível	50 Nm
Peso do produto	12.100 g
Código da interface do atuador	D100B
Código da interface do motor in	120G
Observações sobre material	Conforme RoHS