


base de conexão MRS-4

Código da peça: 2844348

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	4
Número máximo de posições de válvula	4
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	2,5 Nm
Torque máximo montagem em parede	4 Nm
Peso do produto	650 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio