

flange oscilante CRSNCS-40

Código da peça: 2895921

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Variantes	Alto grau de proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	239 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável
Material das rótulas	PTFE Aço inoxidável
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável