


Ferramenta de fixação do clipe AGTC-T-SG-1

Código da peça: 2927782
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/4
Tipo de acionamento	mecânico
Pressão de trabalho	2 ... 6 bar
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C
Material do corpo	reforçado com PA TPE-S
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU de máquinas
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura do meio	5 ... 40 °C
Torque máximo	15 Nm
Peso do produto	750 g
Material da rosca de conexão	Feito de liga de alumínio anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do suporte de retenção	Aço para molas inoxidável
Material do porta-ferramentas	Aço alta liga
Suporte para ferramentas	Ranhura em T com esfera de pressão