


# sub-base NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Código da peça: 30427

FESTO

conforme ISO 5599/I e conexão elétrica pré-montada e integrada  
conforme ISO 5599/II. Conexões em baixo.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de trabalho	0 ... 16 bar
Autorização	UL - Recognized (OL)
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão de pilotagem 12	1/8 NPTF
Conexão de pilotagem 14	1/8 NPTF
Conexão pneumática 1	1/4 NPTF
Conexão pneumática 2	1/4 NPTF
Conexão pneumática 3	1/4 NPTF
Conexão pneumática 4	1/4 NPTF
Conexão pneumática 5	1/4 NPTF