


Cabo de conexão KDI-SB202-BU25

Código da peça: 30437

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 300 V
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto	210 g
Conexão elétrica	Plugue reto / plugue reto M12x1 / Sub-D 5 pinos / 25 pinos
Estrutura do cabo	4 x 0,14 mm ²
Dímetro do cabo	4,5 ... 6,5 mm
Comprimento do cabo	5 m
Tipo de fixação	Com porca de aperto Clipe
Informação sobre material, porca de aperto	Latão níquelado
Informação sobre material, corpo	PBT
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Folheada a ouro