



sensor magnético de proximidade SMPO-1-H-B

Código da peça: 31008

FESTO

sem conjunto de fixação.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Design | montagem em bloco |
| Princípio de medição | Magnético |
| Pressão de trabalho | 2 ... 6 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Não permite operação com lubrificação |
| Temperatura ambiente | -15 ... 60 °C |
| Repetibilidade do valor de comutação | +/- 0,2 mm |
| Tempo de conexão | < 30 ms |
| Tempo de desconexão | < 25 ms |
| Tipo de fixação | com furo passante com acessórios |
| Função de válvula | 3/2 |
| Conexão pneumática | Espigão PK-3 |
| Peso do produto | 14 g |
| Material do corpo | Latão PA POM |
| Indicador do estado de comutação | óptico |
| Classe de proteção | IP65 |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |