


cavalete LBG-40

Código da peça: 31762

FESTO

Para fixação oscilante com rótula SSNG ou articulação esférica SGS em atuadores DNGU, DNG, DNC.
ou para fixação oscilante com rótula SNCS ou articulação esférica SGS em atuadores AEN, ADN, ADNP.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	300 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço inoxidável fundido
Material do pino de montagem	Aço cementado
Material da trava	Aço para molas