

cavalete LBG-50

Código da peça: 31763

FESTO

Para fixação oscilante com rótula SSNG ou articulação esférica SGS em atuadores DNGU, DNG, DNC.
ou para fixação oscilante com rótula SNCS ou articulação esférica SGS em atuadores AEN, ADN, ADNP.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões | 50 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033 | F5 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso do produto | 540 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das fixações | Aço inoxidável fundido |
| Material do pino de montagem | Aço cementado |
| Material da trava | Aço para molas |