


# compensador de momento FKG-20-B

Código da peça: 33339

FESTO

para a eliminação de momentos de torção no cursor de atuadores lineares DGO e compensação de erros de alinhamento em cargas guiadas em paralelo.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	20
Desvio radial +/-	1 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Carga máxima admissível de longa duração na direção da força +/-	350 N
Peso do produto	302 g
Material do compensador de força	Liga de alumínio forjado anodizado Aço, galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material do elemento deslizante	Latão