


fixação por pés DAMH-Q12-25

Código da peça: 3371844

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Torque máximo	4,9 Nm
Peso do produto	203 g
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do suporte	Aço galvanizado