


fixação por pés DAMH-Q12-40

Código da peça: 3371846

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Torque máximo	18 Nm
Peso do produto	529 g
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do suporte	Aço galvanizado