


unidade dianteira ERMH-11-E17-30

Código da peça: 3385153
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	11
Princípio construtivo	Módulo giratório eletromecânico
Posição de instalação	Nos dois lados
Ângulo de rotação	sem conector
Relação de transmissão	30:1
Torque nominal	1,8 Nm
Precisão de repetição	±0,01 °
Força axial máxima	300 N
Peso do produto	1.298 g
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Corrente nominal do motor	0,74 A
Tipo de motor	Servomotor
Máx. velocidade de saída	200 1/min
Tensão operacional nominal c.a.	230 V
Potência nominal motor	22,1 W
Corrente de pico	1,5 A
Máx. torque estático	40 Nm
Torque máximo	4,5 Nm
Momento de inércia admissível da carga	0,006 kgm ²
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS