

## Fixação oscilante SSNG-40


Código da peça: 34292

Produto a ser descontinuado

com mancal esférico,  
para atuadores DNG, DNGU, cavalete adequado LBG.

Produto será descontinuado. Disponível até 2015. Produto alternativo  
no Support Portal.

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	255 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, fixação	Aço alta liga
Informação sobre material, rolamento da articulação	Aço PTFE
Informação sobre material, parafusos	Aço galvanizado