

Fixação oscilante SSNG-80


Código da peça: 34295

Produto a ser descontinuado

com mancal esférico,
para atuadores DNG, DNGU, cavalete adequado LBG.

Produto será descontinuado. Disponível até 2015. Produto alternativo
no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	940 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, fixação	Fundição nodular
Informação sobre material, rolamento da articulação	Aço PTFE
Informação sobre material, parafusos	Aço galvanizado