


# guia FENG-50- -GF

Código da peça: 34483

FESTO

com buchas deslizantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	50
Curso	10 ... 500 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia deslizante
Princípio construtivo	Guia
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força de deslocamento	50 N
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	48 g
Peso básico para curso de 0 mm	4.190 g
Peso adicional por 10 mm de curso	48 g
Centro de gravidade de massa em movimento com curso de 0 mm	60 mm
Tolerância adicional para centro de gravidade de massa em movimento por curso de 10 mm	4,7 mm
Tipo de fixação	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos componentes da guia	Aço alta liga
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material do duplicador	Liga de alumínio forjado anodizado