


guia FENG-50-50-KF

Código da peça: 34506

FESTO

com guia de esferas recirculantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	50
Curso	50 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força máxima Fy	1.260 N
Força máx. Fy static	1.600 N
Força máxima Fz	1.260 N
Força máx. Fz static	1.600 N
Torque máx. Mx	65 Nm
Torque máximo Mx estático	83 Nm
Torque máx. My	70 Nm
Torque máximo My estático	89 Nm
Torque máx. Mz	70 Nm
Torque máximo Mz estático	89 Nm
Força de deslocamento	15 N
Peso do produto	4.275 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos componentes da guia	Aço temperado
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material do duplicador	Liga de alumínio forjado anodizado