


# Fixação oscilante SNGB-200

Código da peça: 34548

FESTO

para cilindros DNG, DNGU, cavalete adequado LN, LSN.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	200
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Peso do produto	9.900 g
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, fixação	Injetados de alumínio
Informação sobre material, parafusos	Aço galvanizado