


válvula de retenção HGL-1/4-NPT

Código da peça: 34878

FESTO

com anel de vedação OL.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção desbloqueável
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão	0 ... 490 l/min
Pressão de operação Mpa	0,03 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0,3 ... 10 bar
Pressão de controle MPa	0,18 ... 1 MPa
Pressão de acionamento	1,8 ... 10 bar
Pressão piloto	26,1 ... 145 psi
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 80 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR