


conexão em L com espigão LCNH-1/4-PK-6

Código da peça: 35989

FESTO

com livre posicionamento, com corpo alongado, para tubo flexível de polímero PAN, PUN, PP, PU, PR, com anel de vedação



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4,9 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 8 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Alumínio Injetados de zinco