


espigão N-3/8-P-13-MS

Código da peça: 36161

FESTO

Execução em latão



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	1
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque máximo	15 Nm
Peso do produto	243 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G3/8
Conexão pneumática 2	Diâmetro interno para tubulação 13 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Latão