

cabo de conexão NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Código da peça: 3673475

FESTO

adequado pneumáticamente/eletricamente para atuador linear DFPI-...-E-...P, comprimento 0,6 m.



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do tubo de proteção	0,6 m
Posição de instalação	Nos dois lados
Uso em áreas externas	C1 - locais protegidos das intempéries
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Umidade relativa do ar	5 - 100 % Condensado
Classe de proteção	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 60 °C
Conexão elétrica 1	Conector reto, 3 pinos
Conexão elétrica 2	sem conector, 3 fios
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conexão pneumática	para tubos com diâmetro externo de 8 mm
Raio de curvatura mínimo do cabo	100 mm
Estrutura do cabo	3x0,75
Peso do produto	280 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do conduíte	PA
Material do conector do conduíte de proteção	PA
Material da blindagem de cabo	PVC
Material das vedações	TPE