


Pinças adaptáveis DHAS-GF-120-U-BU

Código da peça: 3998959

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	120
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Peso do produto	29 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das garras de fixação	TPE-U(PU)