


# Pinças adaptáveis DHAS-GF-80-U-BU

Código da peça: 3998964

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor   |
|--|---|
| Dimensões                              | 80  |
| Posição de instalação                  | Nos dois lados                                  |
| Classe de resistência à corrosão KBK   | 2 – Resistência à corrosão moderada             |
| Conformidade LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033   | F1a   |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente                   | 10 ... 50 °C                                    |
| Peso do produto                        | 13 g  |
| Observações sobre material             | Conforme RoHS                                   |
| Material das garras de fixação         | TPE-U(PU)                                       |