


engate rápido fêmea KD5-1/2-I

Código da peça: 4088
Produto a ser descontinuado

FESTO

[com fechamento automático](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	13 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	1.872 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	32,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	413 g
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/2