

Tubo flexível Flexopneu PX-6

Código da peça: 4094

FESTO

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	9 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	30 mm
Diâmetro interno	6 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	0 ... 12 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso do produto por comprimento	0,14 kg/m
Cor	prata
Dureza Shore	75 +/- 5
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Informação sobre material, tubo flexível	NBR