

indicador óptico OH-22-RT

Código da peça: 4131

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de trabalho	1,4 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 45 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 45 °C
Peso do produto	25 g
Tipo de fixação	Instalação de painel de controle em diâmetro 22.5
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS