



válvula pneumática J-5-PK-3

Código da peça: 4503

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, biestável
Vazão nominal padrão	105 l/min
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Princípio construtivo	Assento de válvula
Diâmetro nominal	2,5 mm
Tempo de comutação, reversão	9 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	130 g
Tipo de fixação	na base de conexão em trilho para montagem com furo passante Opcional:
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Conexão pneumática 4	PK-3
Conexão pneumática 5	PK-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Latão reforçado com PPS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Plástico Injetados de zinco