



válvula reguladora de fluxo unidirecional GRF-PK-3

Código da peça: 4565

FESTO

com base de conexão 2n e espigões para tubo flexível com diâmetro nominal 3.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	45 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	45 l/min
Pressão de trabalho	0,5 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	Liga de alumínio
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	95 g
Material do parafuso de regulagem	Latão