

Tubo flexível de plástico PP-3-NT

Código da peça: 4572

FESTO

para conexões CK e CN, adequado para pressões e temperaturas mais elevadas, poliamida (não indicado para o segmento alimentício).

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	18 mm
Diâmetro interno	2,9 mm
Raio de curvatura mínimo	12 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 15 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Autorização	Germanischer Lloyd TÜV
Peso do produto por comprimento	0,0062 kg/m
Cor	natural
Dureza Shore	D 55 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-A