


sensor SKDA-0.8-AB

Código da peça: 4625314

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de medição de força | 0 ... 0,8 kN |
| Faixa de calibração | -0,2 ... 1 kN |
| Carga limite | 1,5 kN |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 10 ... 30 V |
| Saída analógica | 4 - 20 mA |
| Precisão, saída analógica FS | 0,2 %FS |
| Material do corpo | Liga de alumínio Aço alta liga, inoxidável |
| Observações sobre material | Contém substâncias com LABS Conforme RoHS |
| Peso do produto | 0,2 kg |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Classe de proteção | IP67 |
| Conexão elétrica | Soquete M12x1 de 4 pinos Com código A |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL |
| Marca KC | KC-EMV |