


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-30-V20-28A-44

Código da peça: 4767125

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	30
Distância entre centros	44 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	3.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	2,11 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,015 Nm
Torque transferível	0,05 Nm
Peso do produto	97 g
Código da interface do atuador	V20
Código da interface do motor in	28A
Observações sobre material	Conforme RoHS