


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-87-T46-60P-114

Código da peça: 4824069

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	87
Distância entre centros	114 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	3.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	41,2 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,22 Nm
Torque transferível	3,5 Nm
Peso do produto	913 g
Código da interface do atuador	T46
Código da interface do motor in	60P 60PA
Observações sobre material	Conforme RoHS