


conjunto de montagem axial EAMM-A-T46-60P

Código da peça: 4824833

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	47 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	3,2 kgmm ²
Torque transferível	10 Nm
Peso do produto	410 g
Código da interface do atuador	T46
Código da interface do motor in	60P 60PA
Observações sobre material	Conforme RoHS