

# manivela VAOH-F9-27-H9-A

Código da peça: 4895987

FESTO

para acionamento mecânico das válvulas de esfera VZBF, bloqueável.  
A Festo é somente o distribuidor deste produto, não o fabricante.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	743 mm
Tipo de acionamento	manual
Posição de instalação	Nos dois lados
Abertura da chave	27 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	1.800 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da alavanca manual	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, alavanca manual	1.4301