



cilindro redondo

EG-25-10

Código da peça: 4921

FESTO

com retorno por mola



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Curso | 10 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 25 mm |
| Amortecimento | Sem amortecimento |
| Detecção de posição | Sem |
| Variante | Haste do êmbolo unilateral |
| Pressão de trabalho | 1 ... 8 bar |
| Modo de operação | de simples ação no avanço |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Força teórica a 6 bar, avanço | 215 N |
| Conexão pneumática | G1/8 |