


# acoplamento EAMD-25-22-8-10X12

Código da peça: 5010861

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	8 mm
Diâmetro fixação 2	10 mm
Dimensões	25
Comprimento nominal	22 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	8 Nm
Peso do produto	43,4 g
Observações sobre material	Conforme RoHS