

Tubo flexível de plástico

PC-6-BL

Código da peça: 5030

FESTO

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	32,5 mm
Diâmetro interno	6 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	0 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso do produto por comprimento	0,105 kg/m
Cor	azul
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	PVC-P