

acoplamento EAMD-33-22-19-10X12

Código da peça: 5030024

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	19 mm
Diâmetro fixação 2	10 mm
Dimensões	33
Comprimento nominal	22 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	4,6 kgmm ²
Torque transferível	9 Nm
Peso do produto	46,1 g
Observações sobre material	Conforme RoHS