

acoplamento EAMD-30-22-16-10X12

Código da peça: 5030235

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	16 mm
Diâmetro fixação 2	10 mm
Dimensões	30
Comprimento nominal	22 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	4 kgmm ²
Torque transferível	9 Nm
Peso do produto	44,8 g
Observações sobre material	Conforme RoHS