

cavalete LN-40

Código da peça: 5148

FESTO

para fixação oscilante de atuadores DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Dimensões | 40 |
| Com base na norma padrão | ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso do produto | 192 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das fixações | Aço temperado |