

# Acoplamento EAMD-42-40-16-16X25

Cód. do item: 5153079

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	16 mm
Diâmetro de montagem 2	16 mm
Tamanho	42
Comprimento nominal	40 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	39 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	194 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS