


acoplamento EAMD-42-40-11-16X25

Código da peça: 5200234

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	11 mm
Diâmetro fixação 2	16 mm
Dimensões	42
Comprimento nominal	40 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	39 kgmm ²
Torque transferível	17 Nm
Peso do produto	198 g
Observações sobre material	Conforme RoHS