


base manifold MHA4-PR8-3-1/4

Código da peça: 525237

FESTO

Para válvulas sub-base MHA4-...



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	8
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1.400 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante com trilho DIN
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Conexão pneumática 1/33	G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/4
Conexão pneumática 3/11	G3/8
Material da placa de conexão	Liga de alumínio