


Cabo de conexão SIM-K-GD-5-CDN

Código da peça: 525260
Produto a ser descontinuado

[para atuadores CDN](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2015. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 61076-2-104 EN 61984
Propriedades do cabo	Padrão
Condições de teste do cabo	Distribuição de comando: 5 milhões de ciclos, raio de curvatura 75 mm Resistência à flexão conforme norma Festo, condições de teste sob consulta Condições de teste sob consulta
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 60 V
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 60 V
Resistência da tensão de impacto	1,5 kV
Corrente a 40°C	3 A
Grau de contaminação	3
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Classe de proteção	IP65 IP67 quando montado IP69K
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Conexão elétrica	clipe de fixação Soquete reto de 3 pinos
Diâmetro do cabo	4,5 mm
Comprimento do cabo	5 m
Seção transversal nominal do condutor	0,25 mm ²
Código de cores, isolamento dos fios	azul marrom preto
Cor do corpo	preto
Cor do revestimento do cabo	cinza
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	TPE-U(PU)
Informação sobre material, luva isolante	PVC
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PU)